


**MASCARILLA AUTOFILTRANTES**  
*FILTERING HALF MASK*  
*MASQUE AUTOFILTRANT*

**1720-V FFP2**  
**NR D**



**FICHA TÉCNICA**  
**DATASHEET**  
**FICHE TECHNIQUE**



# 1720-V FFP2 NR D

## DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIPTION

Las mascarillas autofiltrantes Climax han sido diseñadas para retener de forma eficaz partículas de polvo en suspensión, nieblas y humos. Son muy ligeras, cómodas y ofrecen una resistencia muy baja a la respiración. Además, ofrece baja resistencia a la respiración ante el polvo de dolomita, polvo muy fino que obstruye los poros del tejido llegando a saturar la superficie filtrante. Incorpora válvula de exhalación, permitiendo el aire en el interior de la mascarilla, reduciendo la acumulación de aire caliente y humedad dentro de la mascarilla.

Tipos de aplicación de la mascarilla 1720-V FFP2 NR D: Lijado de capas de pintura y recubrimientos, raspado y lijado de adhesivos, corte y perforación de madera, humos procedentes de la soldadura, gestión de residuos, fumigación de pesticidas (base acuosa), alimentación de animales.

The range of filtering half masks Climax have been designed to effectively retain dust particles in suspension, mist and smoke. They are very light, comfortable and offer a very low resistance to breathing. In addition, it offers low resistance to breathing against dolomite dust, a very fine dust that clogs the pores of the woven, saturating the filtering surface. Includes an exhalation valve. It allows the air inside the mask, reducing the accumulation of hot air and moisture inside the mask.

Type of uses for the filtering half mask 1720-V FFP2 NR D: Sanding of old coats of paint, coatings, scraping off, adhesive sanding, grinding, cutting and drilling of wood, smoke particles from soldering, waste management, pesticide fumigation, use/cleaning of animal feeding systems.

La gamme de demi-masques filtrants Climax a été conçue pour retenir efficacement les particules de poussière en suspension, le brouillard et la fumée. Ils sont très légers, confortables et offrent une très faible résistance à la respiration. De plus, ils offrent une faible résistance à la respiration contre la poussière de dolomie, une poussière très fine qui obstrue les pores du tissu, saturant la surface filtrante. Comprend une valve expiratoire. Il laisse passer l'air à l'intérieur du demi-masque, réduisant ainsi l'accumulation d'air chaud et d'humidité à l'intérieur du demi-masque.

Type d'utilisations du demi-masque filtrant 1720-V FFP2 NR D: Ponçage d'anciennes couches de peintures, enduits, grattage, ponçage adhésif, meulage, découpe et perçage du bois, particules de fumées de soudure, gestion des déchets, fumigation pesticide, utilisation /nettoyage des systèmes d'alimentation animale.

## CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES

Máximo nivel de uso: 12 x VLA . Protección: : Aerosoles sólidos y líquidos (como neblinas de aceite) no tóxicos y toxicidad media y baja.  
Embalaje disponible: Caja 12 ud

Maximum level of use: 12 x TLV. Protection: Non-toxic solid and liquid aerosols (such as oil mists) of medium and low toxicity.  
Packing: Box of 12 pcs.

Niveau d'utilisation maximum : 12 x TLV. Protection : Aérosols solides et liquides non toxiques (tels que les brouillards d'huile) à toxicité moyenne et faible.  
Emballage : Boîte de 12 pièces.

LATEX  
FREE



LOTE N. 01/20120  
MOD 1720-V FFP2 NR  
EN 149:2001+A1:2009

# 1720-V FFP2 NR D

1. Clip nasal ajustable / Adjustable nose clip / Pince-nez réglable.
2. Bandas de ajuste sintéticas / Setting synthetic bands / Pose de bandes synthétiques.
3. Tira de espuma / Foam strip / Bande de mousse.
4. Válvula de exhalación / Exhalation valve / Valve d'expiration.



## MARCADO / MARKING / MARQUAGE

|                                                                                     |          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
|  |          | LOTE MOD. 1720-V FFP2 NR D | EN 149:2001+A1:2009                                                                                                                                                                                                                                               |  2897 | Normativa<br>Norm<br>Normative | Certificación<br>Certification<br>Certification |
| Fabricante<br>Manufacturer<br>Fabricant                                             | DDMMYYYY | Modelo<br>Model<br>Modèle  | NR: No reutilizable<br>D: Cumple ensayo de<br>obstrucción de polvo de dolomita.<br><br>NR: Non reusable<br>D: In compliance with<br>dolomite dust clogging test.<br><br>NR: Non réutilisable<br>D: Conforme au test de colmatage par la<br>poussière de dolomite. | Número de organismo de control<br>Control body number<br>Numéro d'organisme de contrôle    |                                |                                                 |

# 1720-V FFP2

## ENSAYOS / TESTS

- Fuga hacia el interior total  
Total inward leakage  
Fuite totale vers l'intérieur
- Penetración del material filtrante  
Penetration of the filter material  
Pénétration du matériau filtrant
- Contenido de CO2 en el aire de inhalación  
Carbon dioxide content of the inhalation air  
Teneur en dioxyde de carbone de l'air inhalé
- Resistencia a la inhalación  
Inhalation resistance  
Résistance à l'inhalation
- Resistencia a la exhalación  
Exhalation resistance  
Résistance à l'exhalation

30l/min

95l/min

160l/min

## LIMITACIONES DE USO / USE LIMITATIONS / LIMITES D'UTILISATION

No usar las medias máscaras en las siguientes situaciones:

- La concentración de oxígeno es inferior al 19,5% (en volumen).
- Presencia de contaminantes desconocidos.
- Presencia de gases o vapores en concentraciones superiores al límite de exposición permitido VLA.

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Unknown contaminants.
- Presence of gases or vapors in concentrations above the allowed exposure limit TLV

Cet équipement ne doit pas être utilisé dans les situations suivantes :

- Atmosphères déficientes en oxygène. (moins de 19,5%)
- Contaminants inconnus.
- Présence de gaz ou de vapeurs à des concentrations supérieures à la limite d'exposition autorisée VLA.

## ADVERTENCIAS / WARNINGS / AVERTISSEMENTS

El uso de las mascarillas autofiltrantes está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filtering half masks.

Les personnes qualifiées qui ont reçu une formation adéquate ou qui utilisent la ceinture sous la surveillance d'un superviseur compétent ne peuvent utiliser que les demi-masques filtrants.

### CERTIFICACIÓN - ENSAYOS

#### CERTIFICACIÓN UE

Reglamento (UE) 2016/425  
Norma: EN 149:2001+A1:2009  
Organismo de control: 2897

### CERTIFICATION - TEST

#### EU CERTIFICATION

Regulation (EU) 2016/425  
Norm: EN 149:2001+A1:2009  
Control body number: 2897

### CERTIFICATION - TESTS

#### CERTIFICATION UE

Règlement (UE) 2016/425  
Norme : EN 149:2001+A1:2009  
Numéro de l'organisme de contrôle : 2897